



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,MBS

Módulo de pesaje MAS 220.R

WX-016-0067



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	220 g
Minima capacidad	10 mg
Precarga	22 g
Legibilidad [d]	0,1 mg
Rango de tara	-220 g
Repetibilidad	0,1 mg
Linealidad	±0,2 mg
Tiempo de estabilización	3,5 s
Calibración	interna (automatica)
Parámetros físicos	
Pantalla	LCD (con retroiluminación)
Dimensión de platillo	ø42 mm
Dimensiones de aparato	175×236×105 mm
Dimensiones de embalaje	610×340×295 mm
Masa neta	3,6 kg

Construcción	
Grado de protección	IP 32
Chasis	aluminio
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, USB
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	40% – 80%



Accesorios (Additional Fee)

Mesas antivibratil
Mesas de pesaje profesional
Cables RS 232, RS 485

Convertidor RS 232 a USB
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Dimensiones de aparato

