



radwag.com



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,MBS

MAS 220.R 計量モジュール

WX-016-0067



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max] 220 g

最小荷重 10 mg

プリロード範囲 22 g

最小表示 [d] 0,1 mg

風袋範囲 -220 g

繰返し性 0,1 mg

直線性 $\pm 0,2$ mg

安定化時間 3,5 s

調整 着脱式アダプター (着脱式アダプター)

物理的パラメータ

ディスプレイ LCD (構造)

計量皿寸法 $\varnothing 42$ mm

デバイスの寸法 175×236×105 mm

物理的パラメータ	
梱包寸法	610×340×295 mm
正味重量	3,6 kg
工事中	
保護クラス	IP 32
ハウジング	カラーグラフィック
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%



アクセサリ (Additional Fee)

防振台
 プロ仕様の計量テーブル
 RS 232、RS 485 ケーブル

RS 232 – USB コンバータ
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
 • R-Lab [WX-010-0080]

• [WX-010-0187]
 • RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

デバイスの寸法

