



More information on the website  
radwag.com/de/info,w1,MCO

# Multifunktionswaage CY10.6/15.F1.K.M3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

## Technische Daten

### Messtechnische Parameter

Wägebereich [Max]	6/15 kg
Min. Belastung	40 g

<b>Messtechnische Parameter</b>	
Zifferschritt [d]	2/5 g
Eichwert [e]	2 g
Tarierbereich	-15 kg
Stabilisierungszeit	2 s
Justierung	extern
OIML-Klasse	III
<b>Physikalische Parameter</b>	
Nivelliersystem	manualny
Display	10" grafisch farbiger Touch-Screen
Waagschale	300×300 mm
Verpackungsgröße	500×390×410 mm
Nettogewicht	6,3 kg
Bruttogewicht	7,1 kg
Kabellänge	1 m
Mehrbereich	JA
<b>Konstruktion</b>	
Schutzart	IP 43
Gehäuse	Metall + ABS
<b>Kommunikationsschnittstellen</b>	
Schnittstellen	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Elektrische Parameter</b>	
Stromversorgung	12÷15V DC
Stromverbrauch	1A
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	-10 ÷ +40 °C
Lagertemperatur	-25 ÷ +70 °C
<b>Besonderheiten</b>	
Max. Anzahl der Plattformen	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Zubehör

MediaBox

1-Sensor Plattformen Stahl lackiert

RFID-Tag

Netzteile

Modul für zusätzliche Wägeplattformen

4-Sensor Plattformen Stahl lackiert

Zusätzliche Module

Schutzhauben

Barcodescanner

Etikettendrucker

Kabel RS 232, RS 485

Fingerabdruck-Leser

Konverter RS 232 – USB

Thermische Drucker

## Software

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Evidenz [WX-010-0038]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## Abmessungen des Geräts

