



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,MIA

UYA 2.5Y.F ウルトラマイクロ天秤

WL-109-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Autotest



Percent Weighing



Peak hold



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Air density correction



Moveable range



Differential weighing



Ambient conditions monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	2,1 g
最小荷重	0,01 mg
最小表示 [d]	0,1 µg
法定計量時の単位 [e]	1 mg
風袋範囲	-2,1 g
標準繰り返し性 [5% Max]	0,15 µg

計測パラメータ	
標準繰り返し性 [Max]	0,35 µg
標準最小計量値 (USP)	0,3 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	0,03 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	0,35 µg
許容繰り返し性 [Max]	0,6 µg
直線性	±1,5 µg
偏置誤差	1,5 µg
感度時間ドリフト	1×10 ⁻⁶ 700 mA（ワイヤレスターミナル - 1A）×Rt
安定化時間	10 - 20 s
調整	規格に準拠 (着脱式アダプター)
OIMLクラス	I
物理的パラメータ	
レベリングシステム	20分以内
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
納品構成品	,,, ハロゲン,,,,,,
計量室寸法	ø 93,8×35 mm
計量皿寸法	ø70 + ø16 mm
防風チャンバー寸法	560×350×252 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	750×492×595 mm
正味重量	9,1 kg
総重量	16,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,4A max*
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
動作温度変化率	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
相対湿度	40% – 80%
相対湿度変化率	±1% / h (±4% / 8 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス

バーコードスキャナ

RFIDタグ
防振台
電源アダプタ
追加モジュール
プロ仕様の計量テーブル
静電気防止イオナイザ（除電器）
天秤用保護カバー

RS 232、RS 485 ケーブル
ラベルプリンタ
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
RS 232、RS 485 ケーブル
レシートプリンタ
指紋リーダー

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing（計量）[WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Weighing Records（計量記録）[WX-010-0038]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

