



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,MJF

Rollenförderer 300×300



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung


Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl.
 Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer.
 Für Waagen mit Plattform 300×300 mm (A × B).

Kompatibel mit


Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
 Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
 H315 HR
 Wasserdichte Plattformwaage H315 H

Multifunktionswaage HX7
 Waagen HY10.H für FPVO
 Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei

Abmessungen des Geräts



Model w/o limiters



Model with limiters