



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,MJF

Przenośnik rolkowy 300×300



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis



Nakładki z przenośnikami rolkowymi. Rolki wykonane ze stali nierdzewnej.
Występują w dwóch wersjach: z ogranicznikami lub bez ograniczników bocznych.
Przeznaczone do wag z szalką 300×300 mm (wymiar A × B).
UWAGA: Przenośnik rolkowy można stosować tylko do wag lub platform jednozakresowych.

Pasuje do



Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR
Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
Waga platformowa wodoodporna H315 H

Waga wielofunkcyjna HX7
Wagi HY10.H do KTP
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H

Wymiary urządzenia



Model w/o limiters



Model with limiters