



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,MJM

Fundament-Einbaurahmen zu 4-DMS- Wägezellen-Waage 3000 H8, Stahl pulverbeschichtet



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Physikalische Parameter

Waagschale	1200×1200 mm
------------	--------------



Kompatibel mit

Plattformwaage
H315 4H rostfrei
Wasserdichte 4-Sensor Plattformen aus Stahl

Multifunktions- Plattformwaage
HX7.4 H rostfrei