




More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,MJM](https://radwag.com/pl/info,w1,MJM)

# Rama do zagłębienia wagi 3000 H8 w podłożu

WX-004-0299



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry fizyczne

Wymiar szalki

1200×1200 mm



## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
Platformy stalowe wodoodporne

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H