



More information on the website  
radwag.com/de/info,w1,MLB

## Externe Tara und Print Taster



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Tasten zum Ausführen der Funktionen Tara und Print. Gehäuse aus Kunststoff, Kabellänge 1,5 m.  
Produktversionen: PT0021 - (für PUE C41H ) PT0213\* - (für PUE 5.15, PUE 5.19, PUE HY10, PUEHX7) PT0188 - (für PUE 7.1) \* Unterstützt Messgeräte mit einem 4 Ein-/4 Ausgang Modul.

## Kompatibel mit

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H rostfrei  
Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C  
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
Multifunktionswaage WPY  
Multifunktionswaage C32  
Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H  
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H  
Waagen WLY für FPVO  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H.LD rostfrei  
Dynamische Waagen DWT/RC/HYF  
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Multifunktionswaagen HY10  
Wägeterminal PUE 5

Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP  
Multifunktionswaage HX7  
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z  
Waagen WPY für FPVO  
Multifunktions- Plattformwaage  
HX7.4 H rostfrei  
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2  
Waagen HY10.H für FPVO  
Präzisionswaage WLY  
Wägeterminal PUE C32  
Wägeterminal PUE 7.1  
Wägeterminal PUE HX7  
Dynamische Waagen DWM H2  
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
Dynamische Waagen DWT/RC/HY

