




More information on the website
radwag.com/br/info,w1,MLL

Comparador de massa APP 10.5Y.KO

WL-407-0036



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração E1	5 – 10 kg
Faixa de calibração E2	1 – 10 kg
Faixa de calibração F1	500 g – 10 kg
Faixa de calibração F2	100 g – 10 kg
Faixa de calibração M1	100 g – 10 kg
Faixa de calibração M2	100 g – 10 kg
Capacidade máxima [máx]	10,2 kg
Resolução [d]	0,1 mg
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,35 mg
Repetibilidade padrão [Máx.]	0,4 mg
Repetibilidade permitida	0,7 mg
Excentricidade (carga testada)	2d / 1 mm
Faixa de compensação elétrica	-100 g – +200 g
Tempo de estabilização	30 s
Ajuste	interna (pinça com 4IN/4OUT (M12 8P portas) é necessário)

Parâmetros físicos	
Display	10" Rastreabilidade de amostras com tela touchscreen capacitiva for working with laboratory gloves
Dimensões cilíndrico prato de pesagem	ø190 (ø300) mm
Dimensões cilíndrico dispositivo de pesagem	455×300×380 mm
Dimensões cilíndrico dispositivo de controle	249×170×72 mm
Dimensões da embalagem	1160×650×700 mm
Tamanho da embalagem da câmara	960×920×735 mm
Peso líquido	46 kg
Peso bruto	60 kg
Construção	
Pesos suplementares	automática (pedra)
Pesos suplementares internos	semiautomática
Pesos suplementares externos	300 g, 200 g
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 1 h)
Umidade relativa	40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±5% / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

Etiquetas RFID
Capa protetora para balanças
Leitores de código de barras
RS 232, RS 485 cabos

Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais
Impressora de recibos
Leitor de impressão digital
Módulos adicionais

Dimensões do dispositivo

