




More information on the website
radwag.com/br/info,w1,MLL

Comparador de massa APP 10.5Y.KO

WL-407-0036



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração E1	5 – 10 kg
Faixa de calibração E2	1 – 10 kg
Faixa de calibração F1	500 g – 10 kg
Faixa de calibração F2	100 g – 10 kg
Faixa de calibração M1	100 g – 10 kg
Faixa de calibração M2	100 g – 10 kg
Capacidade máxima [máx]	10,2 kg
Resolução [d]	0,1 mg
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,35 mg
Repetibilidade padrão [Máx.]	0,4 mg
Repetibilidade permitida	0,7 mg
Linearidade	±0,6 mg
Excentricidade (carga testada)	2d / 1 mm
Faixa de compensação elétrica	-100 g – +200 g
Tempo de estabilização	30 s

Parâmetros metrológicos		
Ajuste		interna (automática)
Parâmetros físicos		
Display		10" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até prato de pesagem		ø190 (ø300) mm
Dimensões até dispositivo de pesagem		455×300×380 mm
Dimensões até dispositivo de controle		249×170×72 mm
Dimensões da embalagem L x P x A		1160×650×700 mm
Tamanho da embalagem da câmara		960×920×735 mm
Peso líquido		46 kg
Peso bruto		60 kg
Construção		
Pesos suplementares		interna (automático)
Pesos suplementares internos		parcial automático
Pesos suplementares externos		300 g, 200 g
Interface de comunicação		
Interface de comunicação		2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condições ambientais		
Temperatura de operação		+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional		±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 1 h)
Umidade relativa		40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa		±5% / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

Prato autocentrante para comparador APP KO
Etiquetas RFID
Mesas antivibração
Capa protetora para balanças
!Leitores de código de barras
RS 232, RS 485 cabos
Impressoras de etiquetas

!Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais
Impressora de recibos
Leitor de impressão digital
RS 232, RS 485 cabos
Módulos adicionais
Protetor de vento para compartores de massa
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Gerenciamento de rede do Sistema RMCS do processo de calibração [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensões do dispositivo L x P x A

