




More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,MLL

Comparteur de masse APP 10.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E1 Plage d'étalonnage	5 kg ÷ 10 kg
E2 Plage d'étalonnage	1 kg ÷ 10 kg
F1 Plage d'étalonnage	500 g ÷ 10 kg
F2 Plage d'étalonnage	100 g ÷ 10 kg
M1 Plage d'étalonnage	100 g ÷ 10 kg
M2 Plage d'étalonnage	100 g ÷ 10 kg
Capacité maximale [Max]	10,2 kg
Précision de lecture	0,1 mg
Répétabilité standard [5% Max]	0,35 mg
Répétabilité standard [Max]	0,4 mg
Répétabilité admissible	0,7 mg
Excentricité (pour la charge examinée)	2d / 1 mm
Étendue d'équilibrage électrique	-100 g ÷ +200 g
Temps de stabilisation	30 s
Ajustage	externe

Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	∅190 (∅300) mm
Dimensions d'unité de pesage	455×300×380 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Dimensions de colis	1160×650×700 mm
Dimensions de l'emballage du piège anti-courant d'air	960×920×735 mm
Masse nette	46 kg
Masse brute	60 kg
Poids internes de lest	semi-automatiques
Poids externes de lest	300 g, 200 g
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 ÷ +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5°C/12h (±0,3°C/1h)
Humidité relative d'air	40% ÷ 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5%/4h

Répétabilité est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires

Plateau d'auto-centrage du comparateur APP KO
 Tag RFID
 Tables antivibratoires
 Modules complémentaires
 Écran de protection anti-poussière
 Lecteurs de code-barres
 Câbles RS 232, RS 485

Imprimantes d'étiquettes
 THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales
 Imprimante de tickets de caisse
 Lecteur d'empreintes digitales
 Câbles RS 232, RS 485
 Boîte pour comparateurs
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- Système RMCS [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensions d'appareil

