




More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,MLL

APP 10.5Y.KO Komparatör Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1	5 kg ÷ 10 kg
E2	1 kg ÷ 10 kg
F1	500 g ÷ 10 kg
F2	100 g ÷ 10 kg
M1	100 g ÷ 10 kg
M2	100 g ÷ 10 kg
Maksimum yük [Max]	10,2 kg
Okuma up doğruluğu [d]	0,1 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,35 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,4 mg
Permissible repeatability	0,7 mg
Eksantriklik (test edilmiş yük)	2d / 1 mm
Elektrik kompanzasyon aralığı	-100 g ÷ +200 g
Kararlılık süresi	30 s
Ayarlama	external

Fiziksel parametreler

Display	10" graphic colour touchscreen
Tartım kefesi boyutları	ø190 (ø300) mm
Weighing device dimensions	455×300×380 mm
Kontrol cihazı boyutları	249×170×72 mm
Ambalaj boyutları	1160×650×700 mm
Chamber packaging size	960×920×735 mm
Net ağırlık	46 kg
Brüt ağırlık	60 kg
Dahili ek ağırlıklar	half automatic
Harici ek ağırlıklar	300 g, 200 g

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
--------------------	--

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	+15 ÷ +30 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,5°C/12h (±0,3°C/1h)
Atmosferik nem	40% ÷ 60%
Atmosferik nem değişim hızı	±5%/4h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

APP KO karşılaştırıcı için kendi kendini merkezleyen kefe
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Ek modüller
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 cables

Etiket Yazıcısı
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232, RS 485 Kabloları
Anti-Draft Chamber for Mass Compactors
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

- RAD Key [WX-010-0005]
- RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]

Cihaz boyutları

