



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,MLZ

XA 220.5Y.A Analitik Terazî



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Automatic sliding door



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	220 g
Minimum yük [Min]	10 mg

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	0,1 mg
Yasallařtırma birimi [e]	1 mg
Dara aralıđı	-220 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,05 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,08 mg
Minimum standart ađırlıđı (USP)	100 mg
Minimum standart ađırlıđı (U=1%, k=2)	10 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,07 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	0,1 mg
Dođrusallık	±0,2 mg
Eksantrik yk sapması	0,2 mg
Hassasiyet kararlılıđı	$1 \times 10^{-6} / \text{Yıl} \times \text{Rt}$
Kararlılık sresi	1,3 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	otomatik – Reflex Level System
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası	otomatik
Tartım odası kapısı	otomatik
Kiti bileřenleri	Analitik Terazı, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, fırça, kumař kapak, gç adaptr.
Tartım odası boyutları	200×170×220 mm
Tartım kefesi boyutları	ø100 mm
Ambalaj boyutları	750×492×595 mm
Net ađırlık	14,7 kg
Brt ađırlık	20 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Gç kaynađı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max*
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
Çalıřma sıcaklıđı deđiřim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	20% – 80%
Atmosferik nem deđiřim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)

Tekrarlanabilirlik, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık sresi dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

* Gç kaynađı, terazı muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bađlanabilir.



Extra payment for verification



Aksesuarlar

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Koruyucu kapak
RS 232, RS 485 cables
Holders for laboratory flasks
Yoğunluk belirleme kiti
Ek modüller
Holders for test tubes and filters
Profesyonel tartım masaları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu

Otomatik Besleyiciler
Etiket Yazıcısı
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
RS 232, RS 485 Kabloları
Panel altı tartım
XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini
Tartım kapları
Antistatik iyonizer
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Converter
Panel altı tartım

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları

