



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,MLZ

XA 220.5Y.A Analitik Terazî



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Automatic sliding door
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	220 g
Minimum yük [Min]	10 mg

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluęu [d]	0,1 mg
Yasallařtırma birimi [e]	1 mg
Dara aralıęı	-220 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,05 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,08 mg
Minimum standart aęırlıęı (USP)	100 mg
Minimum standart aęırlıęı (U=1%, k=2)	10 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,07 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	0,1 mg
Doęrusallık	±0,2 mg
Eksantrik yk sapması	0,2 mg
Hassasiyet kararlılıęı	$1 \times 10^{-6} / \text{Yıl} \times \text{Rt}$
Kararlılık sresi	1,3 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	otomatik – Reflex Level System
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası	otomatik
Tartım odası kapısı	otomatik
Kiti bileřenleri	Analitik Terazı, tartım kefesi, tartım kefesi kapaęı, fırça, kumař kapak, gç adaptr.
Tartım odası boyutları	200×170×220 mm
Tartım kefesi boyutları	ø100 mm
Ambalaj boyutları	750×492×595 mm
Net aęırlık	14,7 kg
Brt aęırlık	20 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Gç kaynaęı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max*
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıęı	+10 – +40 °C
Çalıřma sıcaklıęı deęiřim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	20% – 80%
Atmosferik nem deęiřim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)

Tekrarlanabilirlik, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık sresi dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine baęlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

* Gç kaynaęı, terazı muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale baęlanabilir.



Extra payment for verification



Aksesuarlar

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Koruyucu kapak
RS 232, RS 485 cables
Holders for laboratory flasks
Yoğunluk belirleme kiti
Ek modüller
Holders for test tubes and filters
Profesyonel tartım masaları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu

Otomatik Besleyiciler
Etiket Yazıcısı
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
RS 232, RS 485 Kabloları
Panel altı tartım
XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini
Tartım kapları
Antistatik iyonizer
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Converter
Panel altı tartım

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları

