



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,MOI

Comparador de Massa WAY 5100.5Y.KO

WL-406-0045



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração E2	5 kg
Faixa de calibração F1	1 – 5 kg
Faixa de calibração F2	500 g – 5 kg
Faixa de calibração M1	200 g – 5 kg
Faixa de calibração M2	10 g – 5 kg
Capacidade máxima [máx]	5,1 kg
Resolução [d]	1 mg
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,8 mg
Repetibilidade padrão [Máx.]	1 mg
Repetibilidade permitida	2 mg
Excentricidade (carga testada)	1d / 5 mm
Faixa de compensação elétrica	0 – +5100 g
Tempo de estabilização	10 s
Ajuste	externo, a partir cilíndrico nível da balança

Parâmetros físicos	
Display	10" Rastreabilidade de amostras com tela touchscreen capacitiva for working with laboratory gloves
Dimensões cilíndrico prato de pesagem	Ø100 mm
Dimensões cilíndrico dispositivo de pesagem	385×195×210 mm
Dimensões cilíndrico dispositivo de controle	249×170×72 mm
Dimensões cilíndrico protetor de vento	560×340×455 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	945×820×1260 mm
Tamanho da embalagem da câmara	820×735×630 mm
Peso líquido	16 kg
Peso bruto	24,5 kg
Pesos suplementares externos	Brak
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidade relativa	40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±3% / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

Etiquetas RFID
 Capa protetora para balanças
 Leitores de código de barras
 RS 232, RS 485 cabos
 Impressoras de etiquetas
 Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais


Impressora de recibos
 Leitor de impressão digital
 RS 232, RS 485 cabos
 Módulos adicionais
 Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Software (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]
 • Gerenciamento de rede do Sistema RMCS do processo de calibração [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]


Dimensões do dispositivo L x P x A




WAY 5.5Y.KO



WAY 100.5Y.KO



WAY 1200.5Y.KO



WAY 5100.5Y.KO