



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,M0I

WAY 5100.5Y.K0 マスコンパレーター

WL-406-0045



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
E2 校正範囲	5 kg
F1 校正範囲	1 – 5 kg
F2 校正範囲	500 g – 5 kg
M1 校正範囲	200 g – 5 kg
M2 校正範囲	10 g – 5 kg
最大ひょう量 [Max]	5,1 kg
最小表示 [d]	1 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,8 mg
標準繰り返し性 [Max]	1 mg
許容繰り返し性	2 mg
偏置（試験荷重）	1d / 5 mm
電気補償範囲	0 – +5100 g
安定化時間	10 s
調整	レンジ

物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
計量皿寸法	ø100 mm
計量装置の寸法	385×195×210 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm
防風チャンバー寸法	560×340×455 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	945×820×1260 mm
チャンバーパッケージサイズ	820×735×630 mm
正味重量	16 kg
総重量	24,5 kg
外部分銅	Brak
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
動作温度変化率	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
相対湿度	40% – 60%
相対湿度変化率	±3% / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ
防振台
追加モジュール
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル


ラベルプリンタ
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]


デバイスの寸法 幅×奥行×高さ




WAY 5.5Y.KO



WAY 100.5Y.KO



WAY 1200.5Y.KO



WAY 5100.5Y.KO