



More information on the website  
[radwag.com/br/info,w1,MR6](http://radwag.com/br/info,w1,MR6)

# Checadora de peso com etiquetadora DWM HPE

WK-105-0000



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos          |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidade máxima [máx]          | 3000 – 7500 g                                                                                      |
| Resolução [d]                    | 1 – 5 g                                                                                            |
| Classe OIML                      | XIII (1), Y (a)                                                                                    |
| Parâmetros físicos               |                                                                                                    |
| Display                          | 12" Rastreabilidade de amostras com tela touchscreen capacitiva for working with laboratory gloves |
| Rendimento de etiquetagem        | 60 entradas optoisoladas/min                                                                       |
| Resolução de impressão           | 300/600 dpi                                                                                        |
| Velocidade de impressão          | max 300 mm/s                                                                                       |
| Largura de impressão             | 106 / 162,6 mm                                                                                     |
| Largura da etiqueta              | 114 / 174 mm                                                                                       |
| Diâmetro externo cilíndrico rolo | 305 mm                                                                                             |
| Método de impressão              | Módulo conversor adicional A/C DP4 / constante                                                     |

### Interface de comunicação

Interface de comunicação

Ethernet, USB, RS232, I / O

### Construção

Construção

aço carbono / aço inoxidável

Módulos de pesagem

" Tela touchscreen capacitiva colorida



## Acessórios (Additional Fee)

Impressora de recibos