



Balanza dinámica para etiquetar DWM HPE

WK-105-0000



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	3000 – 7500 g
Legibilidad [d]	1 – 5 g
Clase OIML	XIII (1), Y (a)
Parámetros físicos	
Pantalla	12" gráfico color pantalla táctil
Rendimiento del etiquetado	60 pieza/min
Resolución de impresión	300/600 dpi
Velocidad de impresión	max 300 mm/s
Ancho de impresión	106 / 162,6 mm
Ancho de etiqueta	114 / 174 mm
Diámetro exterior del rollo	305 mm
Método de impresión	térmica / transferencia térmica
Interface de comunicación	
Conectividad	Ethernet, USB, RS232, I / O

Construcción

Construcción

de acero con recubrimiento en polvo / Acero inoxidable

El sistema de balanza

módulo magneto-eléctrico



Accesorios (Additional Fee)

Impresoras de recibos