



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,MRB

MPS 6000.R Modulo di pesatura

WX-016-0070



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	6000 g
Portata minima [Min]	500 mg
Intervallo di precarico	600 g
Divisione [d]	10 mg
Campo di tara	-6000 g
Ripetibilita	15 mg
Linearità	±30 mg
Tempo di stabilizzazione	1,5 s
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Display	LCD (backlit)
Dimensione piatto	ø115 mm
Device dimensions	293×190×112 mm
Dimensioni del pacco	515×340×295 mm
Peso net	4,7 kg

Costruzione	
Punteggio IP	IP 32
Struttura	aluminum
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB-B
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	40% – 80%



Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti
Tavolo di pesata professionale
Cavo seriale RS 232, RS 485


RS 232 – USB Converter
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions



MPS



R operator panel



Y operator panel