



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,MRQ](http://radwag.com/it/info,w1,MRQ)

## Piattaforma PL/4N/150/H1.LD



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

| Parametri metrologici     |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Portata massima [Max]     | 150 kg                  |
| Divisione [d]             | 50 g                    |
| Costruzione               |                         |
| Punteggio IP              | IP 68                   |
| Costruzione               | Stainless steel AISI304 |
| Materiale da pesata       | Stainless steel AISI304 |
| Parametri fisici          |                         |
| Dimensione piatto         | 840x860 mm              |
| Altezza della piattaforma | 76 mm                   |

**Precisione di lettura** - valore previsto, a seconda dei parametri del trasmettitore di misura utilizzato.



### Accessori

## Device dimensions



| Model         | Max     | A    | B    | C    | C1 | D    | E    | F    | G    | H    |
|---------------|---------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|
| PL/4N/150/H1  | 150 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| PL/4N/300/H1  | 300 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| PL/4N/600H1   | 600 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| PL/4N/150H2   | 1500 kg | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/300/H2  | 300 kg  | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/600/H2  | 600 kg  | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/1500/H2 | 1500 kg | 1100 | 1200 | 52,5 | 76 | 1300 | 2150 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/300/H3  | 300 kg  | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| PL/4N/600/H3  | 600 kg  | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| PL/4N/1500/H3 | 1500 kg | 1200 | 1500 | 52,5 | 76 | 1400 | 2450 | 1418 | 1300 | 1530 |
| PL/4N/300/H4  | 300 kg  | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| PL/4N/600/H4  | 600 kg  | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| PL/4N/1500/H4 | 1500 kg | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |