



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,MT7

Multifunktionswaage WPY 300/C3/K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  ALIBI Memory

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--|---------|
| Wägebereich [Max] | 300 kg |
| Min. Belastung | 2 kg |
| Zifferschritt [d] | 100 g |
| Tarierbereich | -300 kg |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 10 g |
| Stabilisierungszeit | 3 s |

| Messtechnische Parameter | |
|------------------------------|---|
| Justierung | extern |
| OIML-Klasse | III |
| Physikalische Parameter | |
| Display | 5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen |
| Waagschale | 500×700 mm |
| Verpackungsgröße | 730×800×270 mm |
| Nettogewicht | 21,7 kg |
| Bruttogewicht | 25,5 kg |
| Konstruktion | |
| Schutzart | IP 43 |
| Kommunikationsschnittstellen | |
| Schnittstellen | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| Elektrische Parameter | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | -10 ÷ +40 °C |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Zubehör

Transponderkartenleser
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
 Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
 Barcodescanner
 Kabel RS 232, RS 485
 Etikettendrucker
 Antivibrationstische
 Displays
 E/A Kabel



Tastaturen, Taster
 Stative, Ausleger
 Thermische Drucker
 Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze
 Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1
 Kabel RS 232, RS 485
 Modul für zusätzliche Wägeplattformen
 Konverter RS 232 – USB
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Software

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- E2R FPVO [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- E2R Rezepturen [WX-010-0043]
- E2R Evidenz [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts



WPY C3/K
