



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,MWB

# Multi-Track DWM H2 Kontrol Terazisi

WK-105-00\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1500 – 7500 g
Minimum yük [Min]	4 – 20 g
Okuma için ırululuęu [d]	0,2 – 1 g
Yasallařtırma birimi [e]	0,2 – 1 g
Dara aralıęı	-1500 – -7500 g
Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet	0,2 – 1 g
Geniřletilmiş okuma birimi	0,01 – 0,5 g
OIML sınıfı	XIII (1), Y (a)
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 55, IP 65
Klavye	dokunmatik panel
Konstrüksiyon	toz kaplı çelik / Paslanmaz çelik
Haberleřme arayüzler	
Haberleřme arayüzü	Ethernet, USB, RS232, I / O, Modbus, ProfiNet (opsiyon), ProfiBus (opsiyon)

### Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz

### Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı +5 – +40 °C

### Fonksiyonel özellikler

Conveyor velocity 1,6 m/s



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)  
RS 232, RS 485 cables  
Tünel detektör  
Klavye

USB adaptör  
Fiş yazıcı  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)

## Yazılım (Additional Fee)

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher Yazılımı [WX-010-0055]