



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,N0J

XA 52.5Y.A Analitik Terazii

WL-110-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Autotest | Dosing | Percent Weighing | Parts counting |
| Peak hold | Formulation | Newton unit measurement | Statistics |
| Checkweighing | IR sensors | Under-pan weighing | GLP Procedures |
| Animal weighing | Pipettes Calibration | Air density correction | Automatic sliding door |
| Density determination | Differential weighing | Ambient conditions monitoring | Statistical Quality Control |
| Packaged Goods Control | ALIBI Memory | Wi-Fi | |

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	52 g
Minimum yük [Min]	1 mg

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	0,01 mg
Yasallařtırma birimi [e]	1 mg
Dara aralıđı	-52 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,005 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,01 mg
Minimum standart ađırlıđı (USP)	10 mg
Minimum standart ađırlıđı (U=1%, k=2)	1 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,012 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	0,02 mg
Dođrusallık	±0,03 mg
Eksantrik yk sapması	0,03 mg
Hassasiyet kararlılıđı	$1 \times 10^{-6} / Yıl \times Rt$
Kararlılık sresi	4 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	otomatik – Reflex Level System
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası	otomatik
Tartım odası kapısı	otomatik
Kiti bileřenleri	Analitik Terazı, tartım kefesı, tartım kefesı kapađı, merkezleme halkası, fırça, kumař kapak, gc adaptr.
Tartım odası boyutları	200×170×220 mm
Tartım kefesı boyutları	ø90 aık iř + ø85 (opsiyon) mm
Ambalaj boyutları	750×492×595 mm
Net ađırlık	14,7 kg
Brt ađırlık	20 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Gc kaynađı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max*
evresel kořullar	
alıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
alıřma sıcaklıđı deđiřim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	20% – 80%
Atmosferik nem deđiřim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)

Tekrarlanabilirlik, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık sresi dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

* Gc kaynađı, terazı muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bađlanabilir.



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox

RFID etiketleri

Antivibrasyon masaları

Pipet kalibrasyon adaptörü

Güç adaptörü

Koruyucu kapak

RS 232, RS 485 cables

Yoğunluk belirleme kiti

Ek modüller

Profesyonel tartım masaları

Koruyucu kapak

Barkod okuyucu

Otomatik Besleyiciler

Etiket Yazıcısı

THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi

RS 232, RS 485 Kabloları

MICRO-KIT - Mikro kaplar için tutucu seti

Panel altı tartım

XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini

Tartım kapları

Antistatik iyonizer

Fiş yazıcı

Parmak izi okuyucu

RS 232 – USB Converter

Panel altı tartım

Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• R-Lab [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları

