



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,N1T](http://radwag.com/es/info,w1,N1T)

# Báscula multifuncional CY10.60/150.C2.K.M3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

-  Autotest
-  Dosificación
-  Desviaciones porcentuales
-  Contar piezas
-  Cierre del pesaje máximo
-  Recetas
-  Medición en Newtons
-  Estadísticas
-  Controlador de peso
-  Sensores infrarrojos
-  Procedimientos GLP
-  Pesaje de animales
-  Calibración de pipetas
-  Corrección de la densidad del aire
-  Determinación de la densidad
-  Pesaje diferencial
-  Monitoreo de las condiciones ambientales
-  Control estadístico de calidad
-  Control de productos envasados
-  Memoria Alibi
-  Wi-Fi

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	60/150 kg
Minima capacidad	400 g

<b>Parámetros metrológicos</b>	
Legibilidad [d]	20/50 g
División de legalización [e]	20 g
Rango de tara	-150 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	externa
Clase OIML	III
<b>Parámetros físicos</b>	
Sistema de nivelación	manualny
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	400×500 mm
Dimensiones de embalaje	720×620×210 mm
Masa neta	12,1 kg
Masa bruta	14,1 kg
Longitud del cable	2,5 m
Multirangos	SI
<b>Construcción</b>	
Grado de protección	IP 43
Chasis	metal + ABS
<b>Interface de comunicación</b>	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Parámetros electricos</b>	
Alimentacion	12÷15V DC
Consumo de energía	1A
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	-10 ÷ +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 ÷ +70 °C
<b>Características utilidades</b>	
Numero máximo de plataformas en servicio	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accesorios

MediaBox  
 Plataformas de acero pintada en polvo  
 Etiqueta RFID  
 Adaptadores de corriente  
 Módulos adicionales de la plataforma  
 Plataformas de acero pintada en polvo  
 Módulos adicionales

Protecciones de seguridad  
 Escáner de códigos de barra  
 Impresoras de etiquetas  
 Cables RS 232, RS 485  
 Lector de huellas dactilares  
 Convertidor RS 232 a USB  
 Impresoras de recibos

## Programas

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Registro [WX-010-0038]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensiones de aparato

