



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,NCS](https://radwag.com/de/info,w1,NCS)

## Kabel PT0020.5



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Kabel RS-232: Waage (Messgerät PUE H315, PUE 5) - Computer

Standardlänge der Kabel: 5 m Optionale Kabellängen (kostenpflichtig): 2 m oder 10 m

Passend für:

Waagen mit Terminal PUE 5.15 (5.19) Waagen mit Terminal PUE H315 Terminal PUE 5.15 (5.19) Terminal PUEH315

## Kompatibel mit

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Multifunktionswaage HX7

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Auffahrwaage

H315 4N.H.LD rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Waagen HY10.H für FPVO

Plattformwaage

Multifunktionswaage TMX H rostfrei  
Multifunktionswaage TMX  
Plattformwaage  
H315 4H rostfrei  
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H.LD rostfrei  
Dynamische Waagen DWT/RC/HYF  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Multifunktionswaagen HY10  
Kommunikationsmodul  
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z  
Auffahrwaage  
H315 4N.H rostfrei  
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP

H315 4C  
Rohrbahnwaagen  
H315 2K  
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H  
Viehwaagen H315 4I.S  
Wägeterminal PUE HX7  
Wägeterminal PUE 5  
Rotationswaage DWR/H  
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H  
Dynamische Waagen DWM H2  
Wägeterminal PUE H315  
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
Dynamische Waagen DWM  
Dynamische Waagen DWT/RC/HY  
Rollenwaagen  
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315