



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,ND7

WPY 30/60.C2.K.PGC Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Animal weighing
- Differential weighing
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|-------------------------|-------------|
| Maksimum yük [Max] | 30 / 60 kg |
| Minimum yük [Min] | 200 / 400 g |
| Okuma up doğruluğu [d] | 10 / 20 g |
| Dara aralığı | -60 kg |
| OIML sınıfı | III |

| Fiziksel parametreler | |
|-------------------------|---|
| Display | 5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen |
| Tartım kefesi boyutları | 400×500 mm |
| Ambalaj boyutları | 720×620×210 mm |
| Kablo uzunluğu | 2,5 m |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 ÷ +40 °C |
| Atmosferik nem | 10% ÷ 85% RH no condensation |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

Transponder kart okuyucular
Güç adaptörü
RS 232 cables (scale - printer)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 cables
Etiket Yazıcısı
Display
Giriş/Çıkış kabloları

Klavye
Tartım terminaleri için tutucular
Fiş yazıcı
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı
RS 232, RS 485 Kabloları
Modülleri ek platformları
RS 232 – USB Converter
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]