



More information on the website  
[radwag.com/br/info,w1,NII](http://radwag.com/br/info,w1,NII)

# Checadora de peso DWM HPS

WK-105-000\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	1500 – 6000 g
Carga mínima	20 – 100 g
Resolução [d]	0,5 – 2 g
Faixa de tara	-1500 – -6000 g
Parâmetros físicos	
Display	12" Rastreabilidade de amostras com tela touchscreen capacitiva for working with laboratory gloves
Construção	
Classe de proteção	IP 65
Construção	aço inoxidável AISI304
Dimensões máximas cilíndrico produto classificado [comprimento×largura]	350×180 - 500×280 mm
Módulos de pesagem	" Tela touchscreen capacitiva colorida
Transportadores	Engate rápido de 6 bar para cabo de 12 mm
Conector pneumático	módulo de pesagem eletromagnético

### Interface de comunicação

Interface de comunicação Ethernet, USB, RS232, I / O

### Parâmetros elétricos

Fonte de alimentação 100 – 240 V AC 50/60 Hz

### Características de uso

Velocidade cilíndrico transportador 1,6 – 1 m/s

Número de separadores 6 amostra 12



## Acessórios (Additional Fee)

Impressora de recibos