



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,NII](http://radwag.com/es/info,w1,NII)

## Balanza automatica DWM HPS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	1500 - 6000 g
Minima capacidad	20 - 100 g
Legibilidad [d]	0,5 - 2 g
Rango de tara	-1500 - -6000 g
Parámetros físicos	
Pantalla	12" gráfico color pantalla táctil
Construcción	
Grado de protección	IP 65
Construcción	Acero inoxidable AISI304
Tamaño máximo del producto largo x ancho.	350x180 - 500x280 mm
El sistema de balanza	módulo magneto-eléctrico
Transportador	de cinturón
Empalme neumatico	6 bar, złącze samozaciskowe na przewód 12mm

### Interface de comunicación

Conectividad Ethernet, USB, RS232, I / O

### Parámetros electricos

Alimentacion 100 – 240 V AC 50/60 Hz

### Características utilidades

Velocidad de transportador 1,6 - 1 m/s

Cantidad de partidas 6 o 12



## Accesorios

Impresoras de recibos

## Programas

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]