



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,NII](http://radwag.com/it/info,w1,NII)

## DWM HPS Selezionatrice ponderale



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	1500 - 6000 g
Pesata minima	20 - 100 g
Accuratezza	0,5 - 2 g
Intervallo di tara	-1500 - -6000 g
Parametri fisici	
Display	12" graphic colour touchscreen
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65
Costruzione	Stainless steel AISI304
Dimensioni massime del prodotto selezionato (lunghezza × profondità)	350×180 - 500×280 mm
Modulo di pesata	electromagnetic weighing module
Nastro trasportatore	belt
Connettore pneumatico	6 bar, złącze samozaciskowe na przewód 12mm

### Interfaccia di comunicazione

Interfaccia Ethernet, USB, RS232, I / O

### Parametri elettrici

Alimentatore 100 – 240 V AC 50/60 Hz

### Caratteristiche operative

Velocità del trasportatore a rulli 1,6 - 1 m/s

Numero di separatori 6 or 12



## Accessori

Stampanti di ricevuta

## Software

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

• E2R Controllo peso [WX-010-0055]