



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,NPD

C315.6.F1.K

ロードセル式プラットフォームスケール

WP-123-0008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold


Newton unit
measurement


GLP Procedures



Animal weighing



ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	6 kg
最小荷重	40 g
最小表示 [d]	2 g
法定計量時の単位 [e]	2 g
風袋範囲	-6 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	0,2 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	LCD (構造)
ケーブル長	1 m
計量皿寸法	300×300 mm
梱包寸法	570×390×170 mm
正味重量	5,2 kg
総重量	5,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 43
工事中	シングルチャンネル天秤用 St3S
計量皿の材質	亜鉛メッキ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
オプションのインターフェース	RS232
電氣的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz オプション
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	max 8h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
保管温度	-10 – +50 °C
相対湿度	10% – 85% RH 最大距離
インジケータ	C315



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

防振台
電源アダプタ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
シガーライターソケット電源ケーブル
ディスプレイ
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル


RS 232 – イーサネットコンバータ
AP2-1 電流ループユニット
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 – USB コンバータ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 – RS 485 コンバータ
レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• R-Panel [WX-010-0187]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]


デバイスの寸法




C315.F1.M



C315.F1.R



C315.C2.M



C315.C2.K

