













More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,NRE

# Bilancia CY10.0,6/1,2.D2.K.M2.CPC



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  Wi-Fi

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	0,6 / 1,2 kg
Portata minima [Min]	5 / 10 g
Divisione [d]	0,1 / 0,2 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	0,1 / 0,2 g
Campo di tara	-1,2 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external

Parametri metrologici	
Classe OIML	II
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Lunghezza del cavo	1 m
Dimensione piatto	195×195 mm
Dimensioni del pacco	500×310×150 mm
Peso netto	3,7 kg
Peso lordo	4,6 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 – +70 °C
Umidità relativa	10% – 80% RH no condensation

\*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori

### MediaBox

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere

Piattaforme HRP verniciata a polvere

Tag RFID

Alimentatore

Moduli aggiuntivi della piattaforma

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere

Piattaforme con struttura in materiale plastico

Capottina protettiva per bilance

Letture di codici a barre

stampanti per etichette

Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio

Stampanti di ricevuta

Letture di impronte digitali

RS 232 – USB Converter

## Software

• E2R Weighing [WX-010-0099]

• E2R Weighing Records [WX-010-0038]

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

• E2R PGC [WX-010-0051]

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Device dimensions

