



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,NXL

# H315.4N.1500.H2.LD Paslanmaz Çelik Rampalı Kantar



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |                      |
|---|----------------------|
| Maksimum yük [Max]  | 1500 kg              |
| Minimum yük [Min]   | 10 kg                |
| Okuma için doğruluğu [d]                                    | 500 g                |
| Dara aralığı  | -1500 kg             |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 100 g                |
| OIML sınıfı   | III                  |
| Fiziksel parametreler                                       |                      |
| Display   | LCD (aydınlatma ile) |
| Kablo uzunluğu  | 3 m                  |

| Fiziksel parametreler      |  |
|----------------------------|--|
| Tartım kefesi boyutları    | 1100×1200 mm   |
| Ambalaj boyutları          | 1640×1590×580 mm   |
| Net ağırlık                | 200 kg   |
| Brüt ağırlık               | 330 kg   |
| Konstrüksiyon              |  |
| IP Sınıfı                  | IP 68 konstrüksiyon, IP 68 (1h max)/69 terminal                        |
| Haberleşme arayüzler       |  |
| Haberleşme arayüzü         | RS232, USB   |
| Opsiyonel arayüzler        | RS232 veya RS485 veya 4IN/4OUT veya Ethernet veya analog çıkış 4-20 mA |
| Elektrik parametreleri     |  |
| Güç kaynağı                | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Opsiyonel güç kaynağı      | dahili batarya   |
| Batarya ile çalışma süresi | max 7h   |
| Çevresel koşullar          |  |
| Çalıştırma sıcaklığı       | -10 – +40 °C   |
| Atmosferik nem             | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok  |



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)  
Display  
RS 232 cables (scale - Ethernet)  
RS 232, RS 485 cables  
RS 232 – Ethernet Converter  
USB adaptör

Fiş yazıcı  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
Tartım terminalleri için tutucular  
RS 232 – USB Converter  
RS 232, RS 485 Kabloları

## Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları



|                    | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| H315.4N.150.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| H315.4N.300.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| H315.4N.600.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| H315.4N.150.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| H315.4N.300.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| H315.4N.600.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| H315.4N.300.H3.LD  | 1200   | 1500   | 45     | 426    |
| H315.4N.600.H3.LD  | 1200   | 1500   | 45     | 426    |
| H315.4N.1500.H2.LD | 1100   | 1200   | 52     | 476    |
| H315.4N.1500.H3.LD | 1200   | 1500   | 52     | 476    |
| H315.4N.300.H4.LD  | 1500   | 1500   | 52     | 476    |
| H315.4N.600.H4.LD  | 1500   | 1500   | 52     | 476    |
| H315.4N.1500.H4.LD | 1500   | 1500   | 52     | 476    |