



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,NYV](http://radwag.com/es/info,w1,NYV)

## Módulo de pesaje MWLH 25



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	25 kg
Minima capacidad	5 g
Precarga	2,5 kg
Legibilidad [d]	0,1 g
Rango de tara	-25 kg
Repetibilidad	0,1 g
Linealidad	±0,1 g
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	externa
Construcción	
Grado de protección	IP 65
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz

## Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo +10 – +40 °C

Humedad relativa de aire 15% – 80%

## Parámetros físicos

Dimensión de platillo 212×174 mm

Dimensiones de aparato 341×236×164 mm

Dimensiones de embalaje 580×413×360 mm



## Accesorios


Cables de corriente (Bascula a Ethernet)  
Cables RS 232, RS 485  
Cables Entradas/Salidas

Powerbanks  
Convertidor RS 232 a USB

## Programas

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensiones de aparato



MWLH