



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,NZ8

H315.30/60.HR3/5.K Paslanmaz Çelik Yük Hücreli Su Geçirmez Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|--------------------------|---------------|
| Maksimum yük [Max] | 30/60 kg |
| Minimum yük [Min] | 200 g |
| Okuma up doğruluğu [d] | 10/20 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 10 g |
| Dara aralığı | -60 kg |
| OIML sınıfı | III |
| Fiziksel parametreler | |
| Display | LCD (backlit) |
| Tartım kefi boyutları | 400×600 mm |

| Fiziksel parametreler | |
|----------------------------|---|
| Ambalaj boyutları | 710×510×330 mm |
| Net ağırlık | 15,5 kg |
| Brüt ağırlık | 17,3 kg |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 68 construction, IP 68 cell, IP 68 (1h max)/69 indicator |
| Konstrüksiyon | Stainless steel AISI316 |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | RS232, USB |
| Opsiyonel arayüzler | RS232 or RS485 or 4IN/4OUT or Ethernet or analog output 4-20 mA |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Opsiyonel güç kaynağı | internal rechargeable battery |
| Batarya ile çalışma süresi | max 7h |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 ÷ +40 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 - +70 °C |
| Atmosferik nem | 10% ÷ 85% RH no condensation |



Extra payment for verification



Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)
Antivibrasyon masaları
Display
RS 232 cables (scale - Ethernet)
RS 232, RS 485 cables
RS 232 – Ethernet Converter
USB adaptör

Fiş yazıcı
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)
Tartım terminalleri için tutucular
RS 232 – USB Converter
Makaralı tabla versiyon
RS 232, RS 485 Kabloları

Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları



| | | A1 | A2 | B | C1 | C2 | D | E | L |
|----------------|-----------|-----|-----|---------|-----|-----|------|------|------|
| H315...HR2.M | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | ~525 | ~483 | |
| H315...HR2.K | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | - | - | 1,5m |
| H315...HR3.M | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2 | 370 | 370 | ~525 | ~587 | |
| H315...HR3.K | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2 | 370 | 370 | - | - | 2,5m |
| H315...HR4.M | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | ~767 | ~650 | |
| H315...HR4.K | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | - | - | 2,5m |
| H315...HR3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | ~767 | ~550 | |
| H315...HR3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | - | - | 2,5m |
| H315...HR5.M | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | ~767 | ~750 | |
| H315...HR5.K | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | - | - | 2,5m |