



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,00D

# XA 520.5Y Analitik Terazı

WL-110-0014



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- |                       |                               |                             |                        |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Autotest              | Dosing                        | Percent Weighing            | Parts counting         |
| Peak hold             | Formulation                   | Newton unit measurement     | Statistics             |
| Checkweighing         | IR sensors                    | Under-pan weighing          | GLP Procedures         |
| Animal weighing       | Pipettes Calibration          | Air density correction      | Density determination  |
| Differential weighing | Ambient conditions monitoring | Statistical Quality Control | Packaged Goods Control |
| ALIBI Memory          | Wi-Fi                         |                             |                        |

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	520 g
Minimum yük [Min]	-

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	0,1 mg
Yasallařtırma birimi [e]	-
Dara aralıđı	-520 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,07 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,18 mg
Minimum standart ađırlıđı (USP)	140 mg
Minimum standart ađırlıđı (U=1%, k=2)	14 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,12 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	0,25 mg
Dođrusallık	±0,5 mg
Eksantrik yk sapması	0,4 mg
Hassasiyet kararlılıđı	$1 \times 10^{-6} / \text{Yıl} \times \text{Rt}$
Kararlılık sresi	1,3 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	-
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası kapısı	manuel
Kiti bileřenleri	Analitik Terazi, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, alt kapak, fırça, kumař kapak, gc adaptr.
Tartım odası boyutları	168×160×228 mm
Tartım kefesi boyutları	ø100 mm
Ambalaj boyutları	750×492×595 mm
Net ađırlık	9,8 kg
Brt ađırlık	14,3 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Gc kaynađı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max*
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
Çalıřma sıcaklıđı deđiřim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	20% – 80%
Atmosferik nem deđiřim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)

**Tekrarlanabilirlik**, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık sresi** dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

\* Gc kaynađı, terazi muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bađlanabilir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 cables  
Holders for laboratory flasks  
Yoğunluk belirleme kiti  
Ek modüller  
Holders for test tubes and filters  
Profesyonel tartım masaları  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
Otomatik Besleyiciler

Etiket Yazıcısı  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Koruyucu kapak  
Panel altı tartım  
XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini  
Tartım kapları  
Antistatik iyonizer  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Converter  
Panel altı tartım

## Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları

