



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,03Y

# Bilancia multifunzione TMX15C.30.H3.K

WP-119-0037



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## Specifiche

| Parametri metrologici                          |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Portata massima [Max]                          | 30 kg                            |
| Portata minima [Min]                           | 200 g                            |
| Divisione [d]                                  | 10 g                             |
| Campo di tara                                  | -30 kg                           |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 1 g                              |
| Classe OIML                                    | III                              |
| Parametri fisici                               |                                  |
| Display                                        | 15,6" graphic colour touchscreen |
| Lunghezza del cavo                             | 2,5 m                            |

| Parametri fisici              |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione piatto             | 410×410 mm                                                                                                                                                                                                          |
| Controlling device dimensions | 560×360×240 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensioni del pacco          | 510×560×510 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Costruzione                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| Punteggio IP                  | IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal                                                                                                                                                                   |
| Interfaccia di comunicazione  |                                                                                                                                                                                                                     |
| Interfaccia                   | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetic), Profibus DP (operation mode: slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×ports M12 8P or 2×cables fed through the cable gland) |
| Interfacce opzionali          | external buttons PRINT, TARE, START - terminal with 4IN/4OUT (M12 8P connector) is required, additional weighing platform module - max. 3 pcs, metrological parameters as in the main weighing platform             |
| Parametri elettrici           |                                                                                                                                                                                                                     |
| Alimentatore                  | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Consumo di energia            | 45 W                                                                                                                                                                                                                |
| Environmental conditions      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Ambiente di lavoro            | 0 – +40 °C                                                                                                                                                                                                          |
| Umidità relativa              | 10% – 85% RH no condensation                                                                                                                                                                                        |



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Lettore di tessere transponder  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet)  
 Display  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Lettore di codici a barre

stampanti per etichette  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 USB adapter  
 Stampanti di ricevuta  
 Pesi standard F1 - cilindrici, set  
 cavo USB (connessione bilance - stampanti)  
 RS 232 – USB Converter

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • R-LAB [WX-010-0080]

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]