



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,04A

Comparador de masa robótico RMCM 10.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
E0 Rango de calibración	0,05 mg – 10 g *
E1 Rango de calibración	0,05 mg – 10 g
E2 Rango de calibración	0,05 mg – 10 g
F1 Rango de calibración	0,05 mg – 10 g
F2 Rango de calibración	0,05 mg – 10 g
Maxima capacidad [Max]	10,1 g
Legibilidad [d]	0,1 µg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	0,25 µg
Repetibilidad estándar [Máx.]	0,6 µg
Repetibilidad permitida	0,8 µg
Rango de compensación eléctrica	0 – 10,1 g
Tiempo de estabilización	30 s
Calibración	interna (automatica)
Paramètros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil

Parámetros físicos	
Dimensión de platillo	24×50 mm
Dimensiones de aparato	1112×958×1570 mm
Dimensiones de la unidad de control	249×170×72 mm
Almacén de pesas	120
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros eléctricos	
Alimentación	110 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humedad relativa de aire	40% – 60%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±5% / 12 h (2% / 4 h)

La **repetibilidad** se expresa como la desviación estándar determinada para 6 ciclos ABBA.

* **Patrón E0** se determina a partir de 1/5 del error límite según la norma OIML R111 para la clase E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios

Etiqueta RFID
Módulos adicionales
Protecciones de seguridad
Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485

THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares
Cables RS 232, RS 485
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas

- RAD Key [WX-010-0005]
- RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensiones de aparato

