



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,04A](http://radwag.com/pl/info,w1,04A)

# Robotyczny komparator masy RMCM 10.5Y



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
E0 zakres kalibracji	0,05 mg ÷ 10 g *
E1 zakres kalibracji	0,05 mg ÷ 10 g
E2 zakres kalibracji	0,05 mg ÷ 10 g
F1 zakres kalibracji	0,05 mg ÷ 10 g
F2 zakres kalibracji	0,05 mg ÷ 10 g
Obciążenie maksymalne [Max]	10,1 g
Dokładność odczytu [d]	0,1 µg
Powtarzalność standardowa [5% Max]	0,25 µg
Powtarzalność standardowa [Max]	0,6 µg
Powtarzalność dopuszczalna	0,8 µg
Zakres równoważenia elektrycznego	0 ÷ 10,1 g
Czas stabilizacji	30 s
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy

Parametry fizyczne	
Magazynek odważników	120
Wymiar szalki	24×50 mm
Wymiary urządzenia	1112×958×1570 mm
Wymiary głowicy odczytowej	249×170×72 mm
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametry elektryczne	
Zasilanie	110 – 240 V AC 50/60 Hz
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+15 ÷ +30 °C
Szybkość zmian temperatury pracy	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Wilgotność względna powietrza	40% ÷ 60%
Szybkość zmian wilgotności względnej powietrza	±5%/12h (2%/4h)

Powtarzalność jest wyrażona odchyleniem standardowym wyznaczonym dla 6 cykli ABBA.

\* Wzorzec E0 wyznaczony z 1σ5 błędu granicznego wg normy OIML R111 dla klasy E1.

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



## Akcesoria

Tagi RFID  
 Moduły dodatkowe  
 Osłonki ochronne do wag  
 Skanery kodów kreskowych  
 Przewody RS 232, RS 485

System THBR 2.0 - Monitoring warunków środowiskowych  
 Drukarki paragonowe  
 Czytnik linii papilarnych  
 Przewody RS 232, RS 485  
 Przewody RS 232 (waga – drukarka)

## Oprogramowanie

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • System RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## Wymiary urządzenia

