



radwag.com



More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,04N

## WPY 6/F1/K 多機能はかり

WP-111-0051



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 機能



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Animal weighing



Differential weighing



ALIBI Memory

### データシート

#### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	6 kg
最小荷重	40 g
最小表示 [d]	2 g
風袋範囲	-6 kg

計測パラメータ	
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	0,2 g
安定化時間	2 s
調整	レンジ
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	ホルダー
計量皿寸法	300×300 mm
梱包寸法	570×390×170 mm
正味重量	5,3 kg
総重量	6,1 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (OUT), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

トランスポンダー式カードリーダー  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
シガーライターソケット電源ケーブル  
防振台  
バーコードスキャナ  
RS 232、RS 485 ケーブル  
ラベルプリンタ  
ディスプレイ  
IN/OUT ケーブル



キーボード、外部スイッチ  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
レシートプリンタ  
F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット  
AP2-1 電流ループユニット  
RS 232、RS 485 ケーブル  
追加計量プラットフォームモジュール  
RS 232 - USB コンバータ  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

## ソフトウェア (Additional Fee)

- [WX-010-0099]
- [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- [WX-010-0043]
- [WX-010-0038]
- [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- [WX-010-0173]

# デバイスの寸法



WPY F1/K

---