



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,04N
















WPY 6/F1/K 多機能はかり

WP-111-0051



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	6 kg
最小荷重	40 g
最小表示 [d]	2 g
風袋範囲	-6 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	0,2 g
安定化時間	2 s

計測パラメータ	
調整	レンジ
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	ホルダー
計量皿寸法	300×300 mm
梱包寸法	570×390×170 mm
正味重量	5,3 kg
総重量	6,1 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (OUT), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

トランスポンダー式カードリーダー
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル
防振台
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル
ラベルプリンタ
ディスプレイ
IN/OUT ケーブル



キーボード、外部スイッチ
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
レシートプリンタ
F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット
AP2-1 電流ループユニット
RS 232、RS 485 ケーブル
追加計量プラットフォームモジュール
RS 232 - USB コンバータ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- E2R PGC (生産管理) [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- E2R Formulations (調合管理) [WX-010-0043]
- E2R Weighing Records (計量記録) [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法



WPY F1/K
