



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,09B

## WLY 12/F1/K Hassas Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Animal weighing



Differential weighing



ALIBI Memory

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler  |        |
|--------------------------|--------|
| Maksimum yük [Max]       | 12 kg  |
| Minimum yük [Min]        | -      |
| Okuma için ırululuęu [d] | 0,2 g  |
| Yasallařtırma birimi [e] | -      |
| Dara aralıęı             | -12 kg |
| Tekrarlanabilirlik       | 0,6 g  |

| Metrolojik parametreler |   |
|-------------------------|---|
| Doğrusallık             | ±0,6 g  |
| Kararlılık süresi       | 3 s   |
| Ayarlama                | harici  |
| OIML sınıfı             | -   |
| Fiziksel parametreler   |   |
| Tesviye sistemi         | manuel  |
| Tartım kefi boyutları   | 300×300 mm  |
| Ambalaj boyutları       | 570×390×170 mm  |
| Net ağırlık             | 5,2 kg  |
| Brüt ağırlık            | 6 kg  |
| Konstrüksiyon           |   |
| IP Sınıfı               | IP 43   |
| Haberleşme arayüzler    |   |
| Haberleşme arayüzü      | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi                       |
| Elektrik parametreleri  |   |
| Güç kaynağı             | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Teraziler: 10 – 28V DC 1A max |
| Çevresel koşullar       |   |
| Çalıştırma sıcaklığı    | +15 ÷ +30 °C  |
| Depolama sıcaklığı      | -25 - +70 °C  |
| Atmosferik nem          | 10% ÷ 85% RH yoğunlaşma yok   |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

Antivibrasyon masaları  
Transponder kart okuyucular  
Güç adaptörü  
RS 232 cables (scale - printer)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Barkod okuyucu  
Panel altı tartım  
RS 232, RS 485 cables  
Etiket Yazıcısı  
Ek modüller  
Display

Giriş/Çıkış kabloları  
Klavye  
Tartım terminaleri için tutucular  
Fiş yazıcı  
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri  
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Converter  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım


- E2R Tartım [WX-010-0099]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Formülasyon [WX-010-0043]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


# Cihaz boyutları



F1 version



D2 version



C2 version

