



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,0AW](http://radwag.com/es/info,w1,0AW)

# Báscula de plataforma C315.150.C3.K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

- Indicador más/menos
- Desviaciones porcentuales
- Suma de pesajes
- Contar piezas
- Batería interna
- Cierre del pesaje máximo
- Medición en Newtons
- Procedimientos GLP
- Pesaje de animales
- Memoria Alibi

## Datos técnicos

| Parámetros metrológicos                             |         |
|---|---------|
| Maxima capacidad [Max]                              | 150 kg  |
| Minima capacidad                                    | 1 kg    |
| Legibilidad [d]                                     | 50 g    |
| División de legalización [e]                        | 50 g    |
| Rango de tara                                       | -150 kg |
| Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas | 5 g     |
| Clase OIML  | III     |

| Paramètros físicos            |  |
|-------------------------------|--|
| Pantalla                      | LCD (con retroiluminación)               |
| Dimensión de platillo         | 500×700 mm                               |
| Dimensiones de embalaje       | 730×800×270 mm                           |
| Masa neta                     | 20,5 kg                                  |
| Masa bruta                    | 27 kg                                    |
| Longitud del cable            | 2,5 m                                    |
| Medidor                       | C315                                     |
| Construcción                  |  |
| Grado de protección           | IP 65 construcción, IP 43 medidor        |
| Construcción                  | de acero con recubrimiento en polvo St3S |
| Material del platillo         | Acero inoxidable AISI304                 |
| Interface de comunicación     |  |
| Conectividad                  | RS232                                    |
| Interfaces opcionales         | RS232                                    |
| Parámetros eléctricos         |  |
| Alimentación                  | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + batería        |
| Consumo máximo de potencia    | 5 W                                      |
| Horas de trabajo con baterías | max 8h                                   |
| Condiciones ambientales       |  |
| Temperatura de trabajo        | -10 ÷ +40 °C                             |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ÷ +50 °C                             |
| Humedad relativa de aire      | 10% ÷ 85% RH sin condensación            |



Extra payment for verification



## Accesorios

Mesas antivibratil  
 Adaptadores de corriente  
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
 Soportes, brazos  
 Cables de corriente desde mechero de automóvil  
 Pantallas  
 Pantallas  
 Cables RS 232, RS 485

Convertidor RS 232 a Ethernet  
 Salidas del bucle de corriente AP2-1  
 Cables RS 232, RS 485  
 Convertidor RS 232 a USB  
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
 Convertidor RS 232 a RS 485  
 Impresoras de recibos

## Programas

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]
- R Panel [WX-010-0187]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensiones de aparato



C315.C2.R



C315.C2.K



C315.C3.M



C315.C3.K