



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,OHL

## MYA 6.5Y Mikro Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions  
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]

6 g

Minimum yük [Min]

0,1 mg

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	1 µg
Yasallařtırma birimi [e]	1 mg
Dara aralıđı	-6 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,6 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	1,6 µg
Minimum standart ađırlıđı (USP)	1,2 mg
Minimum standart ađırlıđı (U=1%, k=2)	0,12 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	1,2 µg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	2,4 µg
Dođrusallık	±5 µg
Eksantrik yk sapması	5 µg
Hassasiyet kararlılıđı	$1 \times 10^{-6} / \text{Yıl} \times \text{Rt}$
Kararlılık sresi	3,5 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	otomatik – Reflex Level System
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası kapısı	otomatik
Kiti bileřenleri	Mikro Terazı, terminal, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, cam kapak, gc adaptr, cımbız, fırça, kumař kapak.
Tartım odası boyutları	∅ 90×90 mm
Tartım kefesi boyutları	∅26 mm
Ambalaj boyutları	750×492×595 mm
Net ađırlık	9,1 kg
Brt ađırlık	15,5 kg
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Gc kaynađı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,4A max*
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
Çalıřma sıcaklıđı deđiřim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	40% – 80%
Atmosferik nem deđiřim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)

**Tekrarlanabilirlik**, ktle standardınının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık sresi** dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

\* Gc kaynađı, terazi muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bađlanabilir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

MediaBox  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
Ek modüller  
Mikro terazi kabini  
Profesyonel tartım masaları  
Antistatik iyonizer  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu

RS 232, RS 485 cables  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Filtre tartım haznesi  
Tartım kapları  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
Koruyucu kapak  
RS 232 – USB Converter

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları

