



More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,OJF

## PL/3/H1 プラットフォーム

WX-009-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


### データシート

<b>計測パラメータ</b>	
最大ひょう量 [Max]	3 kg
最小表示 [d]	1 g
<b>工事中</b>	
保護クラス	IP 66 / 67
工事中	亜鉛メッキ AISI304
計量皿の材質	亜鉛メッキ AISI304
<b>物理的パラメータ</b>	
計量皿寸法	150×200 mm
梱包寸法	290×270×240 mm




### アクセサリ (Additional Fee)


## デバイスの寸法




PL/D2



PLC/F1



PLC/C2  
PLC/C3



PL/H  
PL/HR



Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm