



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,00M

Plataforma de alta resolución PL.1100.HRP.EX.H



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	1100 kg
Precarga	100 kg
Legibilidad [d]	10 g
Rango de tara	-1100 kg
Repetibilidad	15 g
Linealidad	±30 g
Calibración	interna (automatica)
Construcción	
Grado de protección	IP 66/67
Construcción	Acero inoxidable AISI304
Material del platillo	Acero inoxidable AISI304
Certificación ATEX	II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIC T60°C Dc
Certificación IECEx	Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T60°C Dc

Interface de comunicación	
Conectividad	RS485
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 ÷ +40 °C
Humedad relativa de aire	15% ÷ 80%
Parámetros físicos	
Dimensión de platillo	1000×800 mm
Dimensiones de embalaje	1200×1000×436 mm
Masa neta	126 kg
Masa bruta	160 kg



Accesorios

Terminal de pesaje PUE HX5.EX

Fuente de alimentación intrínsecamente segura para la báscula EX para alimentar el indicador PUE HX5.EX

Impresoras de recibos

Programas

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]

Dimensiones de aparato



PL.16 - 32.HRP.H

PL.62-2000.HRP.H

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm