

Piattaforma PL.1100.HRP.EX.H

WX-009-0288





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

-	
Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	1100 kg
Intevallo di precarico	100 kg
Divisione [d]	10 g
Campo di tara	-1100 kg
Ripetibilita	15 g
Linearità	±30 g
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Lunghezza del cavo	10 m
Dimensione piatto	1000×800 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	1200×1000×436 mm
Peso net	126 kg
Peso lordo	160 kg

Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 67
Certificazione ATEX	II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIC T60°C Dc
Certificazione IECEx	Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T60°C Dc
Costruzione	Stainless steel AISI304
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS485
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 - +40 °C
Umidità relativa	15% - 80%



Accessori (Additional Fee)


Terminale di pesata PUE HX5.EX Alimentatore a sicurezza intrinseca per bilance EX per alimentare il misuratore PUE HX5.EX Stampanti di ricevuta


Software (Additional Fee)


- MWMH Manager [WX-010-0103]
- Software "Development Studio" RADWAG [WX-010-0104]


• RAD Key [WX-010-0005]

Device dimensions L x P x A









Scale type	A1	A2	Н
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm