



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,00M

PL.1100.HRP.EX.H 高分解能プラットフォーム

WX-009-0288



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	1100 kg
ブリロード範囲	100 kg
最小表示 [d]	10 g
風袋範囲	-1100 kg
繰返し性	15 g
直線性	±30 g
調整	規格に準拠 (着脱式アダプター)

物理的パラメータ

ケーブル長	10 m
計量皿寸法	1000×800 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	1200×1000×436 mm
正味重量	126 kg
総重量	160 kg

工事中	
保護クラス	IP 66 / 67
ATEX認証	II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIC T60°C Dc
IECEX認証	Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T60°C Dc
工事中	亜鉛メッキ AISI304
計量皿の材質	亜鉛メッキ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS485
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	15% – 80%



アクセサリ (Additional Fee)

PUE HX5.EX 計量ターミナル
PUE HX5.EX計量端末向け防爆仕様電源



レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)



• MWMH Manager [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



PL.16 - 32.HRP.H



PL.62-2000.HRP.H

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm