



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,OPH](https://radwag.com/pl/info,w1,OPH)

## Rama do zagłębienia wagi 3000 C9 w podłożu



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiar szalki	1500×1500 mm
---------------	--------------



### Pasuje do

Platformy stalowe malowane proszkowo  
Waga platformowa C315.4

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C