



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,0QN

C315.4B.500.C-1 Yatak Terazisi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	500 kg
Okuma için ruluęu [d]	200 g
Dara aralıęı	-500 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	LCD (aydınlatma ile)
Ambalaj boyutları	390x820x360 mm
Net aęırlık	18,5 kg
Brüt aęırlık	28 kg

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü RS232

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya

Maksimum güç tüketimi 5 W

Batarya ile çalışma süresi için 8 saat

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı 0 – +40 °C

Atmosferik nem 10% – 85% RH yoğunlaşma yok

MDR yönetmelikleri kapsamında, bu tartı tıbbi bir cihaz değildir.



Extra payment for verification

Aksesuarlar

Güç adaptörü

RS 232 cables (scale - printer)

Çakmak prizine uygun besleme kabloları

Display

Display

RS 232, RS 485 cables

RS 232 – Ethernet Converter

AP2-1 Güç döngüsü çıkışı

RS 232, RS 485 Kabloları

RS 232 – USB Converter

RS 232 – RS 485 Converter

Fiş yazıcı

Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]


• R Panel [WX-010-0187]

• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları



C315.8B



C315.4B